



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com



CÁMARA HINCHABLE MÓVIL PARA ANOXI 24



Cámara hermética dim. 290x180xh.230 cm fabricado en tejido con doble capa de poliuretano de alta resistencia con un espesor de 0,7 mm y un gramaje de 800g/m2.

La cámara tiene forma de paralelepípedo con el fondo, las paredes y el techo soldados entre sí formando un solo cuerpo.

La entrada de la tienda está equipada con una cerradura “hermética” en forma de U con un eje de rotación horizontal alto. Se aplican dos pestañas de ojal a la cremallera para permitir cerrarla con candado.

Se insertan ventanas transparentes en todos los lados del perímetro para acceder visualmente al interior de la cámara, incluso durante la fase de funcionamiento.

En el interior de la cámara encontramos una alfombra transitable para proteger aún más el suelo y permitir el acceso con carretilla elevadora para introducir también material paletizado en su interior.

Para el ingreso con transpaletas se recomienda utilizar el prensaestopas suministrado para aplicar en la bisagra del piso para protegerlo y evitar roturas por el paso de la carga.

En el techo de la sala se han colocado tiras de velcro para posicionar los plafones LED dedicados a la iluminación interior, que serán gestionados directamente por el Anoxi 24 asociado.



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com



Finalmente, en el lado derecho de la cámara, se encuentra la placa con todas las conexiones pasantes para permitir conectar la cámara al sistema Anoxi 24 asociado.

La cámara hermética está dotada de varias abrazaderas perimetrales que sirven para fijarla a la estructura hinchable autoportante exterior de dim. 340x230x255 cm compuesto por tubos cilíndricos de tejido engomado con neopreno-hypalon®

En el pilar delantero derecho (lado de la puerta) se encuentran las dos válvulas del marco; la válvula de seguridad de sobrepresión y la válvula de carga/descarga tipo “bravo” a la que se debe conectar el dispositivo de soplado.

Tiempo estimado de instalación e inflado: 5 minutos

Documentación fotográfica con detalles:



Ejemplos de montaje



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com



Vistas del interior de la cámara



Presentación de la cámara antes del hinchado y montaje.



Vista de las conexiones al equipo exterior Anoxi24